

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.115 Dakventilatoren

Staat: 13-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.115 - Dakventilatoren voor VX, VX IT

Dakventilator voor de kantooromgeving met zeer laag geluidsniveau (40 dB) en hoge volumestroom (vrij blazend 1500 m³/h).



Funcities

Bestelnr.	SK 3164.115
Voordelen	Eenvoudige montage, het aanbrengen van montage-uitsparingen vervalt volledig bij uitvoering met dakplaat Aansluitgereed
Materiaal	Plaatstaal, gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	Dakventilatoren Incl. bevestigingsmateriaal
Nominale spanning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,6 A Bij 60 Hz: 0,7 A
Afmetingen	Breedte: 511 mm Hoogte: 227 mm Diepte: 511 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	Intern circuit IP 54
Opmerking	Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 800 m ³ /h bij 40 Pa tegendruk door toepassing van twee sokkelplinten met ventilatieopeningen

Funcities

Bedrijfstemperatuurbereik	20 °C...55 °C
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	18,445 kg
Brutogewicht	19,416 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Dakventilator tbv TS/TS IT, voor kantooromgeving, 40dB, luchverplaatsing 1500 m³/h, 115V, 511x227x511mm BxHxD

Goedkeuringen

Certificaten	EAC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK