

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.620 Dakventilatoren

Staat: 18-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.620 - Dakventilatoren voor VX, VX IT

Dakventilator voor de kantooromgeving met zeer laag geluidsniveau (40 dB) en hoge volumestroom (vrij blazend 1500 m³/h).



Functies

Bestelnr.	SK 3164.620
Voordelen	Eenvoudige montage, het aanbrengen van montage-uitsparingen vervalt volledig bij uitvoering met dakplaat Aansluitgereed
Materiaal	Plaatstaal, gelakt
Kleur	RAL 7035
Levering	Dakventilatoren Incl. bevestigingsmateriaal
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,3 A Bij 60 Hz: 0,35 A
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 240 mm Diepte: 800 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	Intern circuit IP 54
Opmerking	Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 800 m ³ /h bij 40 Pa tegendruk door toepassing van twee sokkelplinten met ventilatieopeningen
Bedrijfstemperatuurbereik	20 °C...55 °C

Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	28,5 kg
Brutogewicht	30 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Dakventilator tbv TS/TS IT, voor kantooromgeving, 40dB, luchverplaatsing 1500 m ³ /h, 230V, met dakplaat, 800x240x800 mm BxHxD

Goedkeuringen

Certificaten	EAC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK