

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3173.100 Vliesfiltermat

Staat: 7-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3173.100 - Vliesfiltermat

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Functies

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | SK 3173.100 |
| Uitvoering | voor ventilatoren |
| Product omschrijving | Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm. |
| Materiaal | Kunststof vezels |
| Opmerking | Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren. |
| Geschikt voor bestelnr. | 3243.... 3244.... 3245.... |
| Afmetingen | Breedte: 289 mm Hoogte: 289 mm Diepte: 17 mm |
| Filterklasse | volgens DIN EN 779: G3 volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
| Leveringseenheid | 5 st. |
| Nettogewicht | 0,1 kg |
| Brutogewicht | 0,12 kg |
| Douanetariefnummer | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Funcities

Product omschrijving

SK Vervangingsfiltermat, 289x289x17 mm BxHxD, filterklasse G3, kunststofvezel

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UR + C-UR (recognized)