

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3174.100 Vliesfiltermat

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3174.100 - Vliesfiltermat

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

## Functies

Bestelnr.	SK 3174.100
Uitvoering	voor dakventilatoren
Product omschrijving	Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal	Kunststof vezels
Opmerking	Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.	3138.... 3139.... 3140....
Afmetingen	Breedte: 264 mm Hoogte: 95 mm Diepte: 17 mm
Filterklasse	volgens DIN EN 779: G3
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55 bij montage in de dakventilator
Leveringseenheid	12 st.
Nettogewicht	0,012 kg
Brutogewicht	0,1 kg
Douanetariefnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

# Funcities

---

ECLASS 8.0

27180706

---

Product omschrijving

SK Filtermat tbv dakventilatoren/ontluchting SK 3138.xxx, SK 3139.xxx en SK 3140.xxx

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

CSA

UR + C-UR (recognized)