

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.120 Vouwfilter

Staat: 7-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.120 - Vouwfilter voor (dak)ventilatoren, koelaggregaten en chillers

De hoogwaardige vouwfiltertechniek realiseert ten opzichte van traditionele vliesfilters een aanzienlijke verhoging van de volumestroom. Dit resulteert in een vermogenstoename van het aggregaat en een verlaging van het energieverbruik. Bovendien zorgen de verbeterde filtereigenschappen voor minder stof in de kast resp. het aggregaat en dankzij de langere levensduur zijn de servicekosten beduidend lager.



Functies

Bestelnr.	SK 3174.120
Uitvoering	voor dakventilatoren
Materiaal	Vouwfilter: basis polyester, meltblown polycarbonaat
Opmerking	Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.	3138.xxx 3139.xxx 3140.xxx
Afmetingen	Breedte: 265 mm Hoogte: 100 mm Diepte: 18 mm
Filterklasse	volgens DIN EN 779: M5 volgens DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 %
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54 bij montage in de ventilator & dakventilator/het ventilatierooster
Leveringseenheid	12 st.

Funcities

Nettogewicht	0,276 kg
Brutogewicht	0,4 kg
Douanetariefnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK Vouwfilter IP54, voor dakventilatoren 3138./3139./3140.xxx, BHD: 265x100x18 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized)
---------------	------------------------