

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.050 Vliesfiltermat

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.050 - Vliesfiltermat

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.



Funcities

Bestelnr.	SK 3201.050
Uitvoering	voor Thermoelectric Cooler
Product omschrijving	Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal	Kunststof vezels
Opmerking	Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.	3201.200 3201.300
Afmetingen	Breedte: 90 mm Hoogte: 106 mm Diepte: 8 mm
Filterklasse	volgens DIN EN 779: G2
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,01 kg
Brutogewicht	0,014 kg

Funcities

Douanetariefnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK Vervangingsfiltermat tbv Thermoelectric Cooler, 90x106x8 mm BxHxD, filterklasse G2, kunststofvezel