Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.840

Klimaatmoduulconcept klimaatdeur VX25

Staat: 20-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3201.840 - Klimaatmoduulconcept klimaatdeur VX25 voor inbouw van koelmodulen

Klimaatdeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.

Functies

Bestelnr.	SK 3201.840
Product omschrijving	Klimaatdeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX. De klimaatdeuren sluiten perfect aan bij het totaalbeeld van de kast.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Klimaatdeur zonder voorgemonteerd koelmoduul 180°-scharnieren, deuropeningshoek ca. 130°
Opmerking	Geschikt voor VX kasten Bij VX-kasten met een breedte van 1200 mm kan de bestaande aanslagdeur worden gebruikt – onafhankelijk van de aggregaatpositie links of rechts Draairichting deur links
Geschikt voor	Aggegaatpositie links
Geschikt voor	Behuizingstype: VX: = 600 mm: = 1.800 mm Behuizingstype: = 1.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	25,7 kg
Brutogewicht	26,8 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

© Rittal 2026

Functies

Product omschrijving	SK Profieldeur koelmod VX Dubbeld 600x1800 L

Goedkeuringen

Verklaringen	Conformiteitsverklaring – F-gas verordening