


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.440 Toerentalregeling EC

Staat: 27-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.440 - Toerentalregeling EC Besturingseenheid voor EC-ventilatoren

Temperatuurafhankelijke toerentalregeling voor EC-ventilatoren voor geluidsbeperking en energiebesparing.

Functies

| | |
|-------------------------|---|
| Bestelnr. | SK 3235.440 |
| Product omschrijving | Temperatuurafhankelijke toerentalregeling voor EC-ventilatoren voor geluidsbeperking en energiebesparing. Bovendien kan de werking van de ventilator worden bewaakt. |
| Mogelijkheden | Aansturing en bewaking van maximaal 4 EC-ventilatoren Montage op 35 mm montagerail EN 50 022 Externe temperatuursensor voor het registreren van de werkelijke temperatuur Status-LED voor weergave van de bedrijfsstatus Alarmrelais voor het melden van te hoge temperatuur, ventilatordefect, kabelbreuk en sensorbreuk |
| Levering | Toerentalregeling NTC-sensor, lengte 1,80 m |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Toerental | 100 % |
| Geschikt voor bestelnr. | 3140.500 3140.510 3240.500 3241.500 3243.500 3244.500 3245.500 3245.510 3245.508 3245.518 |
| Instelbereik | 5 °C...55 °C |
| Nominale spanning | 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Nettogewicht | 0,45 kg |
| Brutogewicht | 0,51 kg |
| Douanetariefnummer | 90328900 |
| ETIM 9 | EC000256 |
| ETIM 8 | EC000256 |
| ECLASS 8.0 | 27142320 |
| Product omschrijving | SK-toerentalregeling EC, regeleenheid voor EC-ventilatoren, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Goedkeuringen | C-UR UR UR + C-UR (recognized) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |