

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.055 Vliesfiltermat

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.055 - Vliesfiltermat

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Functies

Bestelnr.	SK 3237.055
Uitvoering	voor ventilatoren
Product omschrijving	Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal	Kunststof vezels
Kleur	wit
Opmerking	Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Geschikt voor bestelnr.	3237.3xx/3237.7xx
Afmetingen	Breedte: 89 mm Hoogte: 89 mm Diepte: 10 mm
Filterklasse	volgens DIN EN 779: G2 volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Leveringseenheid	50 st.
Nettogewicht	0,05 kg
Brutogewicht	0,164 kg
Douanetariefnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Funcities

Product omschrijving	SK-metalen filter, voor ventilatoren SK 3237.7xx/3237.3xx, BHD: 89x89x10 mm
----------------------	--

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized)
---------------	------------------------