

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.200 Ventilatie-rooster

Staat: 6-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.200 - Ventilatioerooster Standaard

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatioeroosters worden geplaatst.



Funcities

Bestelnr.	SK 3237.200
Product omschrijving	Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatioeroosters worden geplaatst.
Materiaal	ABS
Kleur	RAL 7035
Levering	Ventilatioerooster Vliesfiltermat
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 92 mm Uitsparingshoogte: 92 mm
Geschikt voor bestelnr.	SK 3237.1xx
Afmetingen	Breedte: 116,5 mm Hoogte: 116,5 mm Diepte: 16 mm
Beschermklasse NEMA	Type 12 met vliesfilter Type 3 Type 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54 met vliesfilter IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,1 kg

Funcities

Brutogewicht	0,134 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK Ventilatiooster, 116,5x116,5x16 mm BxHxD, RAL 7035, inclusief filtermat

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit
