

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.600

TopTherm ventilatoren

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.600 - TopTherm ventilatoren EMC

Complete ventilatoreenheid met EMC-afscherming voor montage zonder gereedschap.
Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.



Funcities

| | |
|--|--|
| Bestelnr. | SK 3237.600 |
| Uitvoering | wandmontage EMC |
| Product omschrijving | EMC-ventilatoren bieden een hoge afscherming/demping en voldoen aan de eisen van niveau 2 volgens EN 61587-3. |
| Productwijziging | De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid. |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Compleet inbouwgeraad, incl. vliesfiltermat |
| Ventilator | Axiaal, kortsluitankermotor |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend) | Bij 50 Hz: 20 m ³ /h Bij 60 Hz: 25 m ³ /h |
| Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer) | 1 x 3237060: 15/18 m ³ /h 2 x 3237060: 16/20 m ³ /h |
| Nominale spanning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 0,065 A Bij 60 Hz: 0,07 A |

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nominaal vermogen Pel | Bij 50 Hz: 12 W Bij 60 Hz: 10 W |
| Afmetingen | Breedte: 116,5 mm Hoogte: 116,5 mm |
| Inbouwafmetingen | Opbouwdiepte: 16 mm Inbouwdiepte: 43 mm |
| Montage-uitsparing | Uitsparingsbreedte: 92 mm Uitsparingshoogte: 92 mm |
| Opmerking | Voor een nóg energiezuinigere werking en een langere levensduur van het aggregaat wordt de toepassing van thermostaten of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54 met vliesfilter IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap |
| Beschermklasse NEMA | Type 12 met vliesfilter Type 3 Type 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A |
| Levensduur ventilator (L10, 40 °C) | Bij 50 Hz: 55.000 h Bij 60 Hz: 60.000 h |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -15 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -30 °C...70 °C |
| Geluidsniveau | Bij 50 Hz: 38 dB(A) Bij 60 Hz: 43 dB(A) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,42 kg |
| Brutogewicht | 0,486 kg |
| Douanetariefnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Funcities

Product omschrijving

SK Ventilator EMC, luchtverplaatsing 20/25 m³/h, 230V 50/60Hz,
116,5x116,5x59 mm BxHxD, inbouwdiepte=43 mm, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen

CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK