


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.700 Blue e+ ventilator

Staat: 1-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.700 - Blue e+ ventilator

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap in vlakke delen.  
Luchtverplaatsing 20 - 1.160 m<sup>3</sup>/h, standaard beschermklasse IP 54.



## Functies

|   |   |
|---|---|
| Bestelnr.                                       | SK 3237.700   |
| Uitvoering                                      | wandmontage   |
| Product omschrijving                            | Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabil en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.  |
| Voordelen                                       | Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster<br>Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak<br>De diagonale ventilatortekniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast<br>Montage zonder gereedschap |
| Materiaal                                       | Kunststof   |
| Kleur   | RAL 7035  |
| Levering  | Compleet inbouwgered, incl. vliesfiltermat  |
| Ventilator                                      | Axiaal, kortsluitankermotor   |
| Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter) | Bij 50 Hz: 20 m <sup>3</sup> /h<br>Bij 60 Hz: 25 m <sup>3</sup> /h  |

# Functies

|   |  |
|---|--|
| Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter | Bij 50 Hz: 15 m <sup>3</sup> /h<br>Bij 60 Hz: 18 m <sup>3</sup> /h   |
| Nominale spanning   | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Nominaal vermogen Pel   | Bij 50 Hz: 13 W<br>Bij 60 Hz: 11,1 W   |
| Nominale stroom max.  | Bij 50 Hz: 0,1 A<br>Bij 60 Hz: 0,09 A  |
| Afmetingen  | Breedte: 116,5 mm<br>Hoogte: 116,5 mm<br>Diepte: 64,5 mm   |
| Inbouwdiepte  | 46 mm  |
| Montage-uitsparing  | Uitsparingsbreedte: 92 mm<br>Uitsparingshoogte: 92 mm  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529                                  | IP 54 met vliesfilter<br>IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap   |
| Beschermklasse NEMA   | Type 12 met vliesfilter<br>Type 3, 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap  |
| Voorzekering  | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A   |
| Opmerking   | Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdruklem |
| Bedrijfstemperatuurbereik   | -15 °C...55 °C   |
| Opslagtemperatuurbereik   | -30 °C...70 °C   |
| Geluidsniveau   | Bij 50 Hz: 42 dB(A)<br>Bij 60 Hz: 47 dB(A)   |
| Leveringseenheid  | 1 st.  |
| Nettogewicht  | 0,462 kg   |
| Brutogewicht  | 0,464 kg   |
| Douanetariefnummer  | 84145915   |
| ETIM 9  | EC000320   |
| ETIM 8  | EC000320   |

# Funcities

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
|------------|----------|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Product omschrijving | SK Blue e+ ventilator, 20/25 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD:<br>116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035 |
|----------------------|---|

# Goedkeuringen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|---------------|--|

---

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |
|--------------|-----------------------------|