

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3238.060 Ventilatie-rooster

Staat: 15-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.060 - Ventilatiooster EMC

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatioosters worden geplaatst.



## Funcies

Bestelnr.	SK 3238.060
Uitvoering	EMC
Product omschrijving	Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatioosters worden geplaatst.
Materiaal	ABS
Kleur	RAL 7035
Levering	Ventilatiooster EMC-filtermat
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 124 mm Uitsparingshoogte: 124 mm
Geschikt voor bestelnr.	SK 3238.6xx
Afmetingen	Breedte: 148,5 mm Hoogte: 148,5 mm Diepte: 24 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP54 incl. EMC-filtermat IP 56 met EMC-filtermat en ventilatorafdekkap
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,19 kg
Brutogewicht	0,195 kg

# Functies

---

Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK Ventilatiooroster EMC, 148,5x148,5x24 mm BxHxD, RAL 7035, inclusief filtermat

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit

---