

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3239.060 Ventilatie-rooster

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.060 - Ventilatioerooster EMC

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatioeroosters worden geplaatst.



## Funcities

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Bestelnr.                            | SK 3239.060  |
| Uitvoering                           | EMC  |
| Product omschrijving                 | Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatioeroosters worden geplaatst. |
| Materiaal                            | ABS  |
| Kleur                                | RAL 7035   |
| Levering                             | Ventilatioerooster<br>EMC-filtermat  |
| Montage-uitsparing                   | Uitsparingsbreedte: 177 mm<br>Uitsparingshoogte: 177 mm  |
| Geschikt voor bestelnr.              | SK 3239.6xx  |
| Afmetingen                           | Breedte: 204 mm<br>Hoogte: 204 mm<br>Diepte: 24 mm   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP54 incl. EMC-filtermat<br>IP 56 met EMC-filtermat en ventilatorafdekkap                                |
| Leveringseenheid                     | 1 st.  |
| Nettogewicht                         | 0,4 kg   |
| Brutogewicht                         | 0,413 kg   |

# Funcities

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Douanetariefnummer   | 39269097   |
| ETIM 9               | EC002513   |
| ETIM 8               | EC002513   |
| ECLASS 8.0           | 27180706   |
| Product omschrijving | SK Ventilatiooster EMC, 204x204x24 mm BxHxD, RAL 7035, inclusief filtermat |

---

# Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit                       |

---