Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.200
Ventilatierooster

Staat: 20-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SK 3239.200 - Ventilatierooster Standaard

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.



Functies

Bestelnr.	SK 3239.200
Product omschrijving	Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatieroosters worden geplaatst.
Materiaal	ABS
Kleur	RAL 7035
Levering	Ventilatierooster Vliesfiltermat
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 177 mm Uitsparingshoogte: 177 mm
Geschikt voor bestelnr.	SK 3239.1xx
Afmetingen	Breedte: 204 mm Hoogte: 204 mm Diepte: 24 mm
Beschermklasse NEMA	Type 12 met vliesfilter/vouwfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 54 met vliesfilter/vouwfilter IP 55 met vouwfilter en absorberende mat IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,36 kg
Brutogewicht	0,4 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK Ventilatierooster, 204x204x24 mm BxHxD, RAL 7035, inclusief filtermat

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)