

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.400

Blue e+ ventilatierooster

Staat: 26-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.400 - Blue e+ ventilatierooster EMC

Het ventilatierooster dient in combinatie met het bijbehorende ventilatierooster voor het afvoeren van in de kast/behuizing ontstane warmte, voor het ventileren van de kast/behuizing en het beschermen van temperatuurgevoelige componenten. Dit vindt plaats door de rechtstreekse toevoer van omgevingslucht die onder de toelaatbare binnentemperatuur in de kast/behuizing moet liggen.



Functies

Bestelnr.	SK 3239.400
Uitvoering	wandmontage EMC
Voordelen	Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak Montage zonder gereedschap
Kleur	RAL 7035
Levering	Ventilatierooster EMC-filtermat
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 177 mm Uitsparingshoogte: 177 mm
Geschikt voor bestelnr.	SK 3239.8xx

Funcities

Afmetingen	Breedte: 204 mm Hoogte: 204 mm Diepte: 45,8 mm
Beschermklasse NEMA	Type 12 met vliesfilter Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54 met vliesfilter IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,3 kg
Brutogewicht	0,473 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK Blue e+ ventilatierooster, voor ventilator 3239.8xx, EMC, BH: 204 x 204 mm, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------------	--