

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.718 Blue e+ ventilator

Staat: 24-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.718 - Blue e+ ventilator

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap in vlakke delen.
Luchtverplaatsing 20 - 1.160 m³/h, standaard beschermklasse IP 54.



Functies

Bestelnr.	SK 3239.718
Uitvoering	wandmontage
Product omschrijving	Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabil en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast.
Voordelen	Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak De diagonale ventilatorteknik zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast Montage zonder gereedschap
Materiaal	Kunststof
Kleur	RAL 9005
Levering	Compleet inbouwgeraad, incl. vouwfilter
Ventilator	Axiaal, kortsluitankermotor
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)	Bij 50 Hz: 110 m ³ /h Bij 60 Hz: 125 m ³ /h

Funcities

Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vouwfilter	Bij 50 Hz: 92 m ³ /h Bij 60 Hz: 104 m ³ /h
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)	Bij 50 Hz: 100 m ³ /h Bij 60 Hz: 115 m ³ /h
Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter	Bij 50 Hz: 75 m ³ /h Bij 60 Hz: 86 m ³ /h
Nominale spanning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 15,4 W Bij 60 Hz: 15,8 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,2 A Bij 60 Hz: 0,21 A
Afmetingen	Breedte: 204 mm Hoogte: 204 mm Diepte: 105 mm
Inbouwdiepte	84 mm
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 177 mm Uitsparingshoogte: 177 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 54 met vliesfilter/vouwfilter IP 55 met vouwfilter en absorberende mat IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA	Type 12 met vliesfilter/vouwfilter Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Opmerking	Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdruklem
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-30 °C...70 °C
Geluidsniveau	Bij 50 Hz: 51 dB(A) Bij 60 Hz: 54 dB(A)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,92 kg

Funcities

Brutogewicht	0,92 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Blue e+ ventilator, 110/125 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD: 204 x 204 x 105 mm, RAL 9005

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit