

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.208 Ventilatie-rooster

Staat: 12-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.208 - Ventilatiooster Standaard

Voor ventilatie en convectie kunnen onder en boven in de behuizing ventilatioosters worden geplaatst.



Funcies

Bestelnr.	SK 3243.208
Product omschrijving	Voor ventilatie en convectie kunnen onder- en bovenin de behuizing ventilatioosters worden geplaatst.
Materiaal	ABS
Kleur	RAL 9005
Levering	Ventilatiooster Vliesfiltermat
Montage-uitsparing	Uitsparingsbreedte: 292 mm Uitsparingshoogte: 292 mm
Geschikt voor bestelnr.	SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Afmetingen	Breedte: 323 mm Hoogte: 323 mm Diepte: 25 mm
Beschermklasse NEMA	Type 12 met vliesfilter/vouwfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54 met vliesfilter/vouwfilter IP 55 met vouwfilter en absorberende mat IP 56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap

Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,75 kg
Brutogewicht	0,811 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK outlet filter, standard, WHD: 323 x 323 x 25 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
