

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3248.000

# Lucht-lucht-warmtewisselaars

Staat: 3-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3248.000 - Lucht-lucht-warmtewisselaars dakmontage

Compleet aansluitgerede dakopbouw-warmtewisselaareenheid zonder regeling.

## Functies

Bestelnr.	SK 3248.000
Uitvoering	dakmontage
Product omschrijving	Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig van elkaar zijn gescheiden.
Kleur	Deksel: RAL 7035 Behuizing: RAL 7016
Levering	Compleet aansluitgerede Aansluiting van de ventilatoren vindt plaats via twee 3-aderige aansluitkabels met adereindhulzen Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
Specifieke warmtecapaciteit	66 W/K
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit bij 50 Hz: 965 m <sup>3</sup> /h Intern circuit bij 50 Hz: 965 m <sup>3</sup> /h
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	per ventilator bij 50 Hz: 0,32 A per ventilator bij 60 Hz: 0,4 A
Aansluiting (elektrisch)	Aansluitkabel
Afmetingen	Breedte: 595 mm Hoogte: 362 mm Diepte: 440 mm
Opmerking	Voor een exacte temperatuurregeling in de kast wordt de kastthermostaat, de digitale tweetraps-thermostaat of de toerentalregelaar aanbevolen
Aantal ventilatoren	2
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A

# Funcities

---

Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	Intern circuit IP 54 Extern circuit IP 34
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	25 kg
Brutogewicht	27 kg
Douanetariefnummer	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Product omschrijving	SK Direct Air Cooling System (DAC), dakmontage, 48 V DC, BHD: 875 x 125 x 313 mm

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---