

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3285.940

## Vouwfilter

Staat: 18-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3285.940 - Vouwfilter voor (dak)ventilatoren, koelaggregaten en chillers

De hoogwaardige vouwfiltertechniek realiseert ten opzichte van traditionele vliesfilters een aanzienlijke verhoging van de volumestroom. Dit resulteert in een vermogenstoename van het aggregaat en een verlaging van het energieverbruik. Bovendien zorgen de verbeterde filtereigenschappen voor minder stof in de kast resp. het aggregaat en dankzij de langere levensduur zijn de servicekosten beduidend lager.

## Functies

Bestelnr.	SK 3285.940
Uitvoering	voor chillers
Materiaal	Polyester
Opmerking	Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.	3319.100 3320.200 3334.300 3334.360 3334.440 3334.460 3334.470 3334.480 3334.400 3334.450
Afmetingen	Breedte: 131 mm Hoogte: 113 mm Diepte: 13 mm
Filterklasse	volgens DIN EN 779: G3
Leveringseenheid	3 st.
Nettogewicht	0,087 kg
Brutogewicht	0,097 kg

# Funcities

Douanetariefnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Product omschrijving	SK Vouwfilter voor Blue e+ chillers (inverterbehuizingen) 3320.200/3334.300/3334.400, BHD: 131x113x13 mm