

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3300.050**

**Klimaatmoduulconcept profieldeur  
TS 8**

Staat: 13-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3300.050 - Klimaatmoduulconcept profieldeur TS 8 voor inbouw van koelmodulen

Profieldeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.



## Functies

Bestelnr.	SK 3300.050
Product omschrijving	Profieldeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Profieldeur zonder voorgesloten koelmoduul TS 8 scharnieren, deuropeningshoek ca. 110°
Opmerking	De volgende informatie is van toepassing op 1200 mm brede TS 8 kasten Bij aggregaatpositie "rechts" bestaat 1 VE uit een profielaanslagdeur voor inbouw in de rechter kasthelft plus een speciale slotdeur voor de linker kasthelft. Bij aggregaatpositie "links" bestaat 1 VE uit een profielaanslagdeur voor inbouw in de linker kasthelft. De aanwezige rechter slotdeur kan worden gebruikt.
Opmerking	Draairichting deur rechts
Geschikt voor	Behuizingstype: TS 8: = 600 mm: = 2.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	23,5 kg

# Functies

---

Brutogewicht	27 kg
Douanetariefnummer	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Product omschrijving	SK Klimaatmoduulconcept profieldeuren voor inbouw van koelmodulen tbv TS8 met kashoogte 2000 en -breedte 600, plaatstaal, RAL 7035