


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.370

Scheiding verticaal

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.370 - Scheiding verticaal voor TS IT

Voor het blokkeren van de luchtstroming aan de linker- en rechterzijde van het 19"-niveau bij een behuizingshoogte van 2000 mm.

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | SK 3301.370 |
| Uitvoering | Aan één zijde zelfklevend |
| Product omschrijving | Voor het blokkeren van de luchtstroming aan de linker- en rechterzijde van het 19"-niveau bij een rackhoogte van 2000 mm. |
| Materiaal | PU-schuim met celstructuur Vlamvertragend volgens UL 94 (HF1) |
| Kleur | Antraciet |
| Afdichting tussen | LCP en 19"-niveau |
| Afmetingen | Breedte: 110 mm Hoogte: 1.915 mm Diepte: 110 mm |
| Geschikt voor | Breedte: 600 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,619 kg |
| Brutogewicht | 0,719 kg |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Product omschrijving | SK Schuimrubberstrook tbv LCP rack cooling, voor kastbreedte 600 mm, afdichting tussen LCP en 19 inch |