

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3303.100**

**Wandmontage-koelaggregaten**

Staat: 6-7-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.100 - Wandmontage-koelaggregaten met Basiscontroller

Wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde basiscontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.



## Functies

Bestelnr.	SK 3303.100
Materiaal	Plaatstaal
Levering	Aansluitgereed Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511	Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 500 W Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 610 W Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 280 W Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 350 W
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 2,6 A Bij 60 Hz: 2,6 A
Aanloopstroom (max.)	Bij 50 Hz: 5,1 A Bij 60 Hz: 6,4 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit: 345 m <sup>3</sup> /h Intern circuit: 310 m <sup>3</sup> /h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4

# Functies

Uitvoering	wandmontage
Afmetingen	Breedte: 280 mm Hoogte: 550 mm Diepte: 210 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R134a Aantal: 0,17 kg
Temperatuurregeling	Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	20 °C...55 °C
Instelbereik	30 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 36 W Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 380 W Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 420 W Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 390 W
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	17 kg
Brutogewicht	17,7 kg
Douanetariefnummer	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Product omschrijving	SK RTT wandmontage-koelaggregaat, 500 W, 230 V, basiscontroller

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK