

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.514

Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, NEMA 4X

Staat: 4-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.514 - Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 2500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping. Beschermklasse NEMA 4X.



Functies

Bestelnr.	SK 3303.514
Uitvoering	wandmontage
Product omschrijving	Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping. Beschermklasse NEMA 4X.
Voordelen	Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Kleur	RAL 7001
Levering	Condensor met hydrofobe RiNano-coating Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511	Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,35 kW

Functies

Nominale spanning	115 V, 1~, 60 Hz
Opmerking	zonder geïntegreerde condensaatverdamping
Nominale stroom max.	Bij 60 Hz: 5,7 A
Aanloopstroom (max.)	Bij 60 Hz: 11,5 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit: 345 m ³ /h Intern circuit: 280 m ³ /h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
Uitvoering	wandmontage
Afmetingen	Breedte: 285 mm Hoogte: 620 mm Diepte: 298 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R-513A Aantal: 0,19 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -equivalent (CO ₂ e): 0,12 t
Temperatuurregeling	e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Instelbereik	20 °C...54 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,44 kW Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	28 bar
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
Leveringseenheid	1 st.

Functies

Nettogewicht	26,75 kg
Brutogewicht	38,5 kg
Douanetariefnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Product omschrijving	SK Wandmontage-koelaggregaat, koelvermogen 0,55 kW, 115V 60Hz, 285x620x298 mm BxHxD, RAL 7035, uitvoering NEMA 4X, met comfortrontroller

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	FCC Verklaring van conformiteit Conformiteitsverklaring – F-gas verordening Verklaring van conformiteit UK