

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.801

Dakplaat

Staat: 5-3-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.801 - Dakplaat voor dakmontage-koelaggregaat

Blue e+ IT

Voor montage van het dakmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de dakplaat is zodanig gepositioneerd dat het dakmontage-koelaggregaat symmetrisch op de kast staat.

Functies

Bestelnr.	SK 3312.801
Product omschrijving	Voor montage van het dakmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de dakplaat is zodanig gepositioneerd dat het dakmontage-koelaggregaat symmetrisch op de kast staat.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 7035
Montage-instructie	Bij de montage moet het bevestigingsmateriaal van de aanwezige gesloten dakplaat worden gebruikt De elektrische condensverdamping SK 3355.720 kan niet worden gebruikt vanwege een botsing met het 19 inch-niveau. De condensafvoer moet via de meegeleverde slang plaatsvinden.
Geschikt voor bestelnr.	3312.800
Geschikt voor	Behuizingstype: TS IT Breedte: = 800 mm Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Product omschrijving	SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x800 mm, RAL 7035