

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3312.805

## Dakplaat

Staat: 13-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3312.805 - Dakplaat voor dakmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

Voor montage van het dakmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de dakplaat is zodanig gepositioneerd dat het dakmontage-koelaggregaat symmetrisch op de kast staat.

## Functies

Bestelnr.	SK 3312.805
Product omschrijving	Voor montage van het dakmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de dakplaat is zodanig gepositioneerd dat het dakmontage-koelaggregaat symmetrisch voor op het rack staat.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 7035
Montage-instructie	Bij de montage moet het bevestigingsmateriaal van de aanwezige gesloten dakplaat worden gebruikt De elektrische condensverdamping SK 3355.720 kan niet worden gebruikt vanwege een botsing met het 19 inch-niveau. De condensafvoer moet via de meegeleverde slang plaatsvinden.
Geschikt voor bestelnr.	3312.800 3185.730
Geschikt voor	Behuizingstype: VX IT VX Breedte: = 800 mm Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4 kg
Brutogewicht	5,6 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744

# Funcities

---

ECLASS 8.0

27182405

---

Product omschrijving

SK IT Dakplaat voor VX IT, met montage-uitsparing voor koelaggregaat 3312.800/3412.800, BH: 800x1200 mm, RAL 7035