


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.612 Set borstelstrips

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.612 - Set borstelstrips voor LCU CW

Voor het scheiden van de koude en warme zone in een VX-IT-behuizing/serverrack met ingebouwde LCU CW.

Functies

Bestelnr.	SK 3313.612
Voordelen	Voor een doeltreffende verhoging van de energie-efficiëntie bij de klimatisering Verticale borstelstrips als afscheiding tussen de openingen aan de kastzijde, waarin de LCU CW is ingebouwd
Toepassingsgebieden	Voor het scheiden van de koude en warme zone in een kast met ingebouwde LCU CW
Materiaal	Plaatstaal Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB
Oppervlak	Gelakt
Kleur	RAL 9005
Levering	4 borstelstrips 4 bevestigingsbeugels 1 verbindingselement Incl. bevestigingsmateriaal De levering omvat alleen materiaal voor de kastzijde waarop de LCU CW is geïnstalleerd
Montage-instructie	Beide borstelstrips die tussen de LCU CW en de zijwand worden geplaatst, moeten worden ingekort
Geschikt voor	Breedte: = 800 mm Hoogte: = 2.000 mm = 2.200 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,9 kg
Brutogewicht	2,075 kg
Douanetariefnummer	96035000

Functies

ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
Product omschrijving	Set SK-borstelstrips voor LCU CW, geschikt voor een breedte van 800 mm en een hoogte van 2000/2200 mm
