

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.500

Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e

Staat: 21-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.500 - Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen "horizontaal" en "vlak".

Functies

| | |
|--|---|
| Bestelnr. | SK 3328.500 |
| Uitvoering | wandmontage |
| Voordelen | Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Condensor met hydrofobe RiNano-coating Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping |
| Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511 | Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2,39 kW Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,52 kW Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,76 kW |
| Nominale spanning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 5,8 A Bij 60 Hz: 6,8 A |
| Aanloopstroom (max.) | Bij 50 Hz: 20 A Bij 60 Hz: 22 A |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend) | Extern circuit: 980 m ³ /h Intern circuit: 980 m ³ /h |

Funcities

| | |
|---|--|
| Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,44 C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,21 |
| Uitvoering | wandmontage |
| Afmetingen | Breedte: 400 mm Hoogte: 1.580 mm Diepte: 295 mm |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Koudemiddel/koelmedium | Koelmedium: R-513A Aantal: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2-equivalent (CO2e): 0,6 t |
| Temperatuurregeling | e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C) |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 10 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -40 °C...70 °C |
| Instelbereik | 20 °C...55 °C |
| Nominaal vermogen Pel | Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1,08 kW Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1,23 kW |
| Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.) | 28 bar |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 16 A |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 67,45 kg |
| Brutogewicht | 71 kg |
| Douanetariefnummer | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Product omschrijving | SK Wandmontage-koelaggregaat, koelvermogen 2,2 kW, 230V 50/60Hz, 400x1580x295 mm BxHxD, RAL 7035, met comfortcontroller |
|----------------------|---|

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | 30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
|---------------|---|

| | |
|--------------|---|
| Verklaringen | FCC Verklaring van conformiteit Conformiteitsverklaring – F-gas verordening Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|