


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3329.140

## Wandmontage-koelaggregaten

Staat: 16-12-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3329.140 - Wandmontage-koelaggregaten mit Basiscontroller

Wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde basiscontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.

## Functies

|                                                   |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                                         | SK 3329.140                                                                                                                                              |
| Materiaal                                         | Plaatstaal                                                                                                                                               |
| Levering                                          | Aansluitgereed<br>Boorsjabloon<br>Bevestigingsmateriaal                                                                                                  |
| Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511          | Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2.500 W<br>Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2.700 W<br>Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1.900 W<br>Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1.950 W |
| Nominale spanning                                 | 400 V, 3~, 50 Hz<br>460 V, 3~, 60 Hz                                                                                                                     |
| Nominale stroom max.                              | Bij 50 Hz: 3,7 A<br>Bij 60 Hz: 3,8 A                                                                                                                     |
| Aanloopstroom (max.)                              | Bij 50 Hz: 6,8 A<br>Bij 60 Hz: 7,6 A                                                                                                                     |
| Luchtverplaatsing (vrijblazend)                   | Extern circuit: 710 m³/h<br>Intern circuit: 640 m³/h                                                                                                     |
| Energy Efficiency Ratio (EER)<br>50/60 Hz L35 L35 | C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8                                                                                                                    |
| Uitvoering                                        | wandmontage                                                                                                                                              |
| Afmetingen                                        | Breedte: 400 mm<br>Hoogte: 1.580 mm<br>Diepte: 295 mm                                                                                                    |

# Funcities

|                                    |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | Extern circuit IP 34<br>Intern circuit IP 54                                                                                                                                 |
| Koudemiddel/koelmedium             | Koelmedium: R134a<br>Aantal: 0,95 kg                                                                                                                                         |
| Temperatuurregeling                | Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)                                                                                                                        |
| Bedrijfstemperatuurbereik          | 20 °C...55 °C                                                                                                                                                                |
| Instelbereik                       | 30 °C...55 °C                                                                                                                                                                |
| Nominaal vermogen Pel              | Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1.425 W<br>Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1.625 W<br>Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1.675 W<br>Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1.975 W |
| Voorzekering                       | Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A                                                                                                                                      |
| Leveringseenheid                   | 1 st.                                                                                                                                                                        |
| Nettogewicht                       | 66.5                                                                                                                                                                         |
| Brutogewicht                       | 70                                                                                                                                                                           |
| Douanetariefnummer                 | 84158200                                                                                                                                                                     |
| EAN                                | 4028177323094                                                                                                                                                                |
| ECLASS 8.0                         | 27180704                                                                                                                                                                     |

# Goedkeuringen

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)<br>UR + C-UR (recognized)                  |
| Certificaten  | EAC                                                           |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |