

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.500

Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e

Staat: 3-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.500 - Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen "horizontaal" en "vlak".

Functies

Bestelnr.	SK 3329.500
Uitvoering	wandmontage
Product omschrijving	Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping.
Voordelen	Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Condensor met hydrofobe RiNano-coating Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511	Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2,6 kW Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,8 kW Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 7,9 A Bij 60 Hz: 10,1 A
Aanloopstroom (max.)	Bij 50 Hz: 25 A Bij 60 Hz: 22 A

Functies

Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit: 1.230 m ³ /h Intern circuit: 1.230 m ³ /h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Uitvoering	wandmontage
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 1.580 mm Diepte: 295 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R-513A Aantal: 1,15 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -equivalent (CO ₂ e): 0,73 t
Temperatuurregeling	e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	10 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Instelbereik	20 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1,53 kW Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,41 kW Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	28 bar
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 16 A
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	69,35 kg
Brutogewicht	73 kg
Douanetariefnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855

Funcities

ECLASS 8.0

27180704

Product omschrijving

SK Wandmontage-koelaggregaat, koelvermogen 2,55 kW, 230V
50/60Hz, 400x1580x295 mm BxHxD, RAL 7035, met
comfortcontroller

Goedkeuringen

Goedkeuringen

30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Verklaringen

FCC
Verklaring van conformiteit
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit UK