

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3350.230

**Schuifladeventilatoren Vario voor
482,6 mm (19")**

Staat: 15-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3350.230 - Schuifladeventilatoren Vario voor 482,6 mm (19") Luchtverplaatsing 320 - 480 m³/h

Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten. Eenvoudig onderhoud van de ventilatoren dankzij geleideframe.

Functies

Bestelnr.	SK 3350.230
Product omschrijving	Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.
Voordelen	Eenvoudig onderhoud en vervanging van de ventilatoren dankzij geleideframe
Kleur	RAL 7035
Levering	Compleet aansluitgereed Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	320 m ³ /h
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,24 A Bij 60 Hz: 0,22 A
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm Hoogte: 44 mm Diepte: 200 mm
Asafstand ventilatoren	85 mm
Aantal ventilatoren	2
Geluidsniveau	Bij 50 Hz: 51 dB(A)
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...55 °C
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	1,8 kg
Brutogewicht	2 kg
Douanetariefnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Product omschrijving	SK Schuifladeventilator Vario voor 19 inch, luchtverplaatsing 320m ³ /h, 230V, 50/60Hz, 482,6x44x200 mm BxHxD, 2 ventilatoren, hartafstand=85 mm,

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UR + C-UR (recognized) VDE
Verklaringen	Verklaring van conformiteit