Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3355.720

Elektronische condensverdamping


Staat: 20-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3355.720 - Elektronische condensverdamping voor dakmontage-koelaggregaten Blue e+

De condensverdamping verdampt het ontstane condenswater geeft dit en via de luchtafvoeropening van het koelaggregaat af aan de omgevingslucht.



Functies

Bestelnr.	SK 3355.720
Product omschrijving	De condensverdamping is zonder gereedschap aan de onderzijde van het dakmontage-koelaggregaat Blue e+ te monteren en is vanaf de buitenzijde niet zichtbaar. Ontstaan condenswater wordt verdampt en via de luchtafvoeropening van het koelaggregaat aan de omgevingslucht afgegeven.
Materiaal	Kunststof
Kleur	RAL 9005
Levering	Elektronische condensverdamping Transportbeveiligingsschroef Doorvoertule
Evaporation performance	100 ml/h
Opmerking	De voeding vindt plaats via het koelaggregaat
Geschikt voor bestelnr.	3185.730 / 3485.730
Afmetingen	Breedte: 89 mm Hoogte: 121 mm Diepte: 158 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...60 °C
Nominale spanning	380 V (DC)

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,4 kg
Brutogewicht	0,5 kg
Douanetariefnummer	84189910
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Product omschrijving	SK Elektrische condensverdamping voor 3185.730/3485.730, kunststof, BHD: 89 x 121 x 158 mm