

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.140

Wandmontage-koelaggregaten

Staat: 24-12-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.140 - Wandmontage-koelaggregaten mit Basiscontroller

Wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde basiscontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.

Functies

Bestelnr.	SK 3361.140
Materiaal	Plaatstaal
Levering	Aansluitgereed Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511	Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 750 W Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 780 W Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 510 W Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 540 W
Nominale spanning	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 400 V AC
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 1,2 A Bij 60 Hz: 1,4 A
Aanloopstroom (max.)	Bij 50 Hz: 3,1 A Bij 60 Hz: 3,3 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit: 480 m³/h Intern circuit: 600 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
Uitvoering	wandmontage
Afmetingen	Breedte: 280 mm Hoogte: 550 mm Diepte: 280 mm

Funcities

Beschermklasse IP volgens EN 60529	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R134a Aantal: 0,28 kg
Temperatuurregeling	Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	20 °C...55 °C
Instelbereik	30 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 480 W Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 550 W Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 530 W Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 640 W
Voorzekering	Trafo beveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	20
Brutogewicht	22
EAN	4028177433748
ECLASS 8.0	27180704

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Certificaten	EAC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK