

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3363.100

Lucht-water-warmtewisselaars

Staat: 16-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3363.100 - Lucht-water-warmtewisselaars wandmontage

Vermogensklassen 375 - 5000 W. Voor toepassing in ruwe omgevingen. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.

Functies

Bestelnr.	SK 3363.100
Uitvoering	wandmontage Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn)
Product omschrijving	Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.
Kleur	RAL 7035
Levering	Aansluitgereed Boorsjabloon Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Totaal koelvermogen	L 35 W 10 bij 400 l/h: 0,5 kW
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 37 W Bij 60 Hz: 38 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 0,18 A Bij 60 Hz: 0,18 A
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	1: 10 bar
Aansluiting (elektrisch)	Steekbare aansluitklemmenstrook
Inschakelduur	100 %
Koelmedium	Water (specificatie zie onze website)
Waterintredetemperatuur	1 °C...30 °C

Functies

WATERAANSLUITINGEN	½" slangtule G ¾" buitenschroefdraad
TEMPERATUURREGELING	Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
BEDRIJFSTEMPÉRATUURBEREIK	1 °C...70 °C
OPMERKING	Geïntegreerde terugslagklep bij uitvoering met e-Comfortcontroller
AFMETINGEN	Breedte: 280 mm Hoogte: 550 mm Diepte: 120 mm
VOORZEKERING	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
INSTELBEREIK	20 °C...55 °C
BESCHERMKLASSE IP VOLGENS EN 60 529	IP 55 IP 65 op aanvraag mogelijk
PROTECTION CATEGORY NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
LEVERINGSEENHEID	1 st.
NETTOGEWICHT	8,896 kg
BRUTOGEWICHT	9,364 kg
DOUANETARIEFNUMMER	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
PRODUCT OMSCHRIJVING	SK lucht/water-warmtewisselaar, wandmontage, 0,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basisregeling, watervoerende delen: koper/messing, BHD: 280 x 550 x 120 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Goedkeuringen

CSA

30 - KC Korea

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit