

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3363.540

## Lucht-water-warmtewisselaars

Staat: 17-3-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3363.540 - Lucht-water-warmtewisselaars wandmontage

Vermogensklassen 375 - 5000 W. Voor toepassing in ruwe omgevingen. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.

## Functies

|                                    |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                          | SK 3363.540                                                                                                                                                                              |
| Uitvoering                         | wandmontage<br>Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn)                                                                                                                               |
| Product omschrijving               | Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk. |
| Kleur                              | RAL 7035                                                                                                                                                                                 |
| Levering                           | Aansluitgereed<br>Boorsjabloon<br>Afdichtings- en bevestigingsmateriaal                                                                                                                  |
| Totaal koelvermogen                | L 35 W 10 bij 400 l/h: 0,5 kW                                                                                                                                                            |
| Nominale spanning                  | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                   |
| Nominale stroom max.               | Bij 50 Hz: 0,1 A<br>Bij 60 Hz: 0,1 A                                                                                                                                                     |
| Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.) | 1 - 10 bar                                                                                                                                                                               |
| Inschakelduur                      | 100 %                                                                                                                                                                                    |
| Koelmedium                         | Water (specificatie zie onze website)                                                                                                                                                    |
| Waterintredetemperatuur            | 1 °C...30 °C                                                                                                                                                                             |
| Wateraansluitingen                 | ½" slangtule<br>G ¾" buitenschroefdraad                                                                                                                                                  |
| Temperatuurregeling                | e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)                                                                                                                                |
| Bedrijfstemperatuurbereik          | 1 °C...70 °C                                                                                                                                                                             |

## Funcities

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Opmerking                          | Geïntegreerde terugslagklep bij uitvoering met e-Comfortcontroller |
| Afmetingen                         | Breedte: 280 mm<br>Hoogte: 550 mm<br>Diepte: 120 mm                |
| Opmerking                          | Levertijd op aanvraag                                              |
| Voorzekering                       | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A                             |
| Instelbereik                       | 20 °C...55 °C                                                      |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55                                                              |
| Leveringseenheid                   | 1 st.                                                              |
| Douanetariefnummer                 | 84158300                                                           |
| ETIM 9                             | EC002515                                                           |
| ETIM 8                             | EC002515                                                           |
| ECLASS 8.0                         | 27180712                                                           |

## Goedkeuringen

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Goedkeuringen | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit   |