

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.110

Wandmontage-koelaggregaten

Staat: 21-12-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.110 - Wandmontage-koelaggregaten mit Basiscontroller

Wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde basiscontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.

Functies

Bestelnr.	SK 3366.110
Materiaal	Plaatstaal
Levering	Aansluitgereed Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511	Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1.500 W Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1.500 W Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1.050 W Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1.100 W
Nominale spanning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 14,3 A Bij 60 Hz: 14,7 A
Aanloopstroom (max.)	Bij 50 Hz: 43 A Bij 60 Hz: 47 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit: 910 m³/h Intern circuit: 860 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Uitvoering	wandmontage
Afmetingen	Breedte: 435 mm Hoogte: 1.590 mm Diepte: 205 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54

Funcities

Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R134a Aantal: 0,7 kg
Temperatuurregeling	Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	20 °C...55 °C
Instelbereik	30 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1.075 W Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1.200 W Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1.265 W Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1.375 W
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 20 A
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	68.4
Brutogewicht	72
EAN	4028177429680
ECLASS 8.0	27180704

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	EAC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK