

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3374.100

Lucht-water-warmtewisselaars

Staat: 4-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3374.100 - Lucht-water-warmtewisselaars wandmontage

Vermogensklassen 375 - 5000 W. Voor toepassing in ruwe omgevingen. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.

Functies

| | |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SK 3374.100 |
| Uitvoering | wandmontage Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn) |
| Product omschrijving | Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk. |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Aansluitgereed Boorsjabloon Afdichtings- en bevestigingsmateriaal |
| Totaal koelvermogen | L 35 W 10 bij 400 l/h: 3 kW |
| Nominale spanning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominaal vermogen Pel | Bij 50 Hz: 169 W Bij 60 Hz: 232 W |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 0,76 A Bij 60 Hz: 1,01 A |
| Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.) | 1: 10 bar |
| Inschakelduur | 100 % |
| Koelmedium | Water (specificatie zie onze website) |
| Waterintredetemperatuur | 1 °C...30 °C |
| Wateraansluitingen | ½" slangtule G ¾" buitenschroefdraad |

Functies

| | |
|------------------------------------|--|
| Temperatuurregeling | Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C) |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 1 °C...70 °C |
| Opmerking | Geïntegreerde terugslagklep bij uitvoering met e-Comfortcontroller |
| Afmetingen | Breedte: 400 mm Hoogte: 950 mm Diepte: 145 mm |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A |
| Instelbereik | 20 °C...55 °C |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 23,043 kg |
| Brutogewicht | 24,256 kg |
| Douanetariefnummer | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Product omschrijving | SK lucht/water-warmtewisselaar, wandmontage, 3 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basisregeling, watervoerende delen: koper/messing, BHD: 400 x 950 x 145 mm |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|---------------|--|

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit