


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3375.544

Lucht-water-warmtewisselaars

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3375.544 - Lucht-water-warmtewisselaars wandmontage

Vermogensklassen 375 - 5000 W. Voor toepassing in ruwe omgevingen. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.

Functies

| | |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SK 3375.544 |
| Uitvoering | wandmontage Watervoerende delen RVS (1.4571) |
| Product omschrijving | Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk. |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Aansluitgereed Boorsjabloon Afdichtings- en bevestigingsmateriaal |
| Totaal koelvermogen | L 35 W 10 bij 400 l/h: 4,5 kW |
| Nominale spanning | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominaal vermogen Pel | Bij 50 Hz: 178 W Bij 60 Hz: 232 W |
| Nominale stroom max. | Bij 50 Hz: 0,8 A Bij 60 Hz: 0,8 A |
| Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.) | 1: 10 bar |
| Inschakelduur | 100 % |
| Koelmedium | Water (specificatie zie onze website) |
| Waterintredetemperatuur | 1 °C...30 °C |
| Wateraansluitingen | ½" slangtule G ¾" buitenschroefdraad |

Functies

| | |
|------------------------------------|--|
| Temperatuurregeling | e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C) |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 1 °C...70 °C |
| Opmerking | Geïntegreerde terugslagklep bij uitvoering met e-Comfortcontroller |
| Afmetingen | Breedte: 450 mm Hoogte: 1.400 mm Diepte: 220 mm |
| Opmerking | Levertijd op aanvraag |
| Instelbereik | 20 °C...55 °C |
| Voorzekering | Trafobeveiligingsschakelaar: 3,5...5 A |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 45 kg |
| Brutogewicht | 48 kg |
| Douanetariefnummer | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Product omschrijving | SK lucht/water-warmtewisselaar, wandmontage, 4,5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, comfortregeling, watervoerende delen: V4A BHD: 450 x 1400 x 220 mm |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|---------------|--|

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit