

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3378.200 Liquid Cooling Package

Staat: 31-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3378.200 - Liquid Cooling Package LCP voor de industrie

Lucht/water-warmtewisselaar in TS 8 aanbouwkasten, nuttig koelvermogen 10 kW.

Functies

Bestelnr.	SK 3378.200
Uitvoering	Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn)
Product omschrijving	Lucht/water-warmtewisselaar in het TS 8 kastsysteem, geschikt voor 600 of 800 mm diepe en 2000 mm hoge TS 8 kasten. Luchtuitrede aan weerszijden met elk 5 kW of aan slechts één kant met 10 kW mogelijk. Flexibele wateraansluitmogelijkheden boven- of onderaan het apparaat mogelijk.
Kleur	RAL 7035
Levering	Bedraad op klemmenstrook Frontdeur
Totaal koelvermogen	L 35 W 10 bij 2000 l/h: 9,5 kW
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel	Bij 50 Hz: 350 W Bij 60 Hz: 350 W
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 2,65 A Bij 60 Hz: 2,62 A
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	1: 6 bar
Aansluiting (elektrisch)	Aansluitklem
Inschakelduur	100 %
Koelmedium	Water (specificatie zie onze website)
Waterintredetemperatuur	7 °C...30 °C
Wateraansluitingen	G ¾" binnenschroefdraad
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...70 °C
Opmerking	Koppeling door vastschroeven aan de zijkant mogelijk

Funcities

Afmetingen	Breedte: 300 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Geluidsniveau	60 dB(A)
Voorzekering	Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Instelbereik	20 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	118 kg
Brutogewicht	128 kg
Douanetariefnummer	84186900
ECLASS 8.0	27180712
Product omschrijving	SK Lucht/water-warmtewisselaar LCP industrie, koelvermogen 10kW, 230V 50/60Hz, 300x2000x600 mm BxHxD, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit