

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3386.540

# Dakmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e

Staat: 15-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3386.540 - Dakmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 0,50 - 4,00 kW

Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.



## Functies

Bestelnr.	SK 3386.540
Uitvoering	dakmontage
Product omschrijving	Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.
Voordelen	Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Condensor met hydrofobe RiNano-coating Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal

# Functies

Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511	Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 3 kW Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 3,3 kW Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 2,2 kW Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 2,5 kW
Nominale spanning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Opmerking	Het dakmontage-koelaggregaat 3273.500 kan vanwege het beperkte geluidsniveau ook voor kantoortoepassingen worden gebruikt.
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 3,4 A Bij 60 Hz: 3,4 A
Aanloopstroom (max.)	Bij 50 Hz: 8 A Bij 60 Hz: 9 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit: 3.450 m <sup>3</sup> /h Intern circuit: 1.280 m <sup>3</sup> /h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,29 C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,13
Uitvoering	dakmontage
Afmetingen	Breedte: 796 mm Hoogte: 470 mm Diepte: 580 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R-513A Aantal: 1,6 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO <sub>2</sub> -equivalent (CO <sub>2</sub> e): 1,01 t
Aansluiting (elektrisch)	Steekbare aansluitklemmenstrook
Inschakelduur	100 %
Temperatuurregeling	e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	10 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C...70 °C

# Funcities

Instelbereik	20 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1,31 kW Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1,55 kW Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,49 kW Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	28 bar
Voorzekering	Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	83,7 kg
Brutogewicht	84 kg
Douanetariefnummer	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Product omschrijving	SK Dakmontage-koelaggregaat, koelvermogen 3,0 kW, 400/460V 3-fase 50/60Hz, 796x470x580 mm BxHxD, RAL 7035, met comfortcontroller

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Conformiteitsverklaring – F-gas verordening Verklaring van conformiteit UK