

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3418.010 Zekeringhouders

Staat: 4-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3418.010 - Zekeringhouders

3-polig, voor 60 mm railhartafstand.

Funcities

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bestelnr. | SV 3418.010 |
| Materiaal | Zekeringhouder: glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT) Aanrakingsbeveiliging: polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Opmerking | Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Aansluiting (elektrisch) | frameklem |
| Smeltpatronen | D 02-E 18 (pashuls) |
| Nominale isolatiespanning U_i | 690 V |
| Nominale stroom max. | 63 A |
| Nominale spanning | 400 V, 3~ |
| Opmerking | Voor de toepassing van smeltpatronen volgens DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) |
| Afmetingen | Breedte: 27 mm Hoogte: 209 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 1,5 - 25 mm ² |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Aantal polen | 3-polig |
| Nominale spanning (L1 + L2) | 400 V (DC) |
| Nominale spanning (L1 + L3) | 400 V (DC) |
| Doorsnede ronde ader | 1,5 - 25 mm ² |

Funcities

| | |
|--------------------------|---|
| Leveringseenheid | 10 st. |
| Nettogewicht | 1,69 kg |
| Brutogewicht | 1,78 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,018 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ETIM 8 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27142120 |
| Product omschrijving | SV Zekeringhouder D02-E18 63A, passchroef, 27x209 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, tbv RiLine60, hartafstand=60 mm, 400V |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Goedkeuringen | ABS DNV Lloyds Register |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |