


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3427.010 Zekeringhouders

Staat: 3-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3427.010 - Zekeringhouders

3-polig, voor 60 mm railhartafstand.

Functies

Bestelnr.	SV 3427.010
Materiaal	Zekeringhouder: glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT) Aanrakingsbeveiliging: polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Opmerking	Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Opmerking	Voor de toepassing van smeltpatronen volgens DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Smeltpatronen	D II-E 27 (passchroef)
Nominale isolatiespanning U_i	690 V
Nominale stroom max.	25 A
Nominale spanning	500 V (DC) 500 V, 3~
Afmetingen	Breedte: 42 mm Hoogte: 209 mm
Aansluiting van ronde aders	1,5 - 16 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Aantal polen	3-polig
Nominale spanning (L1 + L2)	500 V (DC)
Nominale spanning (L1 + L3)	500 V (DC)
Doorsnede ronde ader	1,5 - 16 mm ²

Funcities

Leveringseenheid	10 st.
Nettogewicht	2,37 kg
Brutogewicht	2,465 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,046
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Product omschrijving	SV Zekeringhouder D II-E 27 25A, passchroef, 42x209 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, tbv RiLine60, hartafstand=60 mm, 500V

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV Lloyds Register
Verklaringen	Verklaring van conformiteit