

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

NH-zekeringlastscheider DIN 000

Staat: 14-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - NH-zekeringlastscheider DIN 000 voor montageplaatopbouw

Functies

Bestelnr.	SV 3431.000
Uitvoering	Voor montageplaatopbouw
Materiaal	Glasvezelversterkt polyamide Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 9011 Deksel: RAL 7035
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper	Breedte klemruimte: 10 mm Hoogte klemruimte: 10 mm
for mounting plate assembly	Ja
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Nominale stroom max.	100 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Voor NH-grootte	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 89 mm Hoogte: 141,5 mm
Aansluiting van ronde aders	1,5 - 50 mm ²
Aantal polen	3-polig
Doorsnede ronde ader	1,5 - 50 mm ²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,401 kg

Funcities

Brutogewicht	0,453 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,15
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Product omschrijving	SV NH-Zekeringlastscheiderstrook grootte DIN 000, nominale stroom max. 100A, aansluiting frameklem 89x141,5 mm BxH, voor montageplaatopbouw, 3-polig, 690V

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK