Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 3431.030

# NH-zekeringlastscheider DIN 000

Staat: 21-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3431.030 - NH-zekeringlastscheider DIN 000





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 3431.030 |
| Uitvoering | met elektronische zekeringbewaking<br>Voor 60 mm railsystemen |
| Materiaal | Glasvezelversterkt polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94<br>Contactbanen: verzilverd hardkoper |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035<br>Deksel: RAL 7001 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Afgaande aansluiting | onder |
| Aansluiting (elektrisch) | frameklem |
| Nominale stroom max. | 100 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Voor NH-grootte | 000 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen) |
| Afmetingen | Breedte: 53 mm<br>Hoogte: 213 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 2,5 - 50 mm² |

# Functies

| | |
|---|---|
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Aantal polen | 3-polig |
| Doorsnede ronde ader | 2,5 - 50 mm² |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,599 kg |
| Brutogewicht | 0,62 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,15 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ETIM 8 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Product omschrijving | SV NH-Zekeringlastscheiderstrook grootte DIN 000, nominale stroom max. 100A, aansluiting frameklem 53x213 mm BxH, voor hartafstand=60 mm, 3-polig, 690V, onderaansl. |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | CQC-CCC |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |