

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 3454.500

## Aderaansluitklem

Staat: 4-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3454.500 - Aderaansluitklem

Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.

## Functies

Bestelnr.	SV 3454.500
Product omschrijving	Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt, gepassiveerd
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	22,5 x 20 mm
Opmerking	Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Aansluiting van ronde aders	70 - 185 mm <sup>2</sup>
Voor raildikte	5 mm
Leveringseenheid	15 st.
Nettogewicht	1,95 kg
Brutogewicht	1,982 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Product omschrijving	SV Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 5 mm, aansluiting 70-185 mm <sup>2</sup> , flexibel 22,5x20 mm, plaatstaal verzinkt, gepassiveerd

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UR + C-UR (recognized)

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK