

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3459.500

Aderaansluitklem

Staat: 9-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3459.500 - Aderaansluitklem

Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.

Functies

Bestelnr.	SV 3459.500
Product omschrijving	Voor het aansluiten van ronde aders en gelamelleerd railkoper.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt, gepassiveerd
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	22,5 x 20 mm
Opmerking	Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Aansluiting van ronde aders	70 - 185 mm ²
Voor raildikte	10 mm
Leveringseenheid	15 st.
Nettogewicht	1,815 kg
Brutogewicht	2,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Product omschrijving	SV Aderaansluitklemmen, tbv raildikte 10 mm, aansluiting 70-185 mm ² , flexibel 22,5x20 mm, plaatstaal verzinkt, gepassiveerd

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UR + C-UR (recognized)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK