


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3525.000**

**PLS geprofileerd railkoper E-Cu**

Staat: 28-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3525.000 - PLS geprofileerd railkoper E-Cu

Lengten van 495 tot 2400 mm.



## Functies

Bestelnr.	SV 3525.000
Materiaal	E-Cu
Raildikte	5 mm
Nominale stroom (max.)	684 A
Doorsnede	300 mm <sup>2</sup>
Opmerking	Individueel op lengte in te korten
Type railkoper	Railkoper E-Cu
Geschikt voor railsysteem	PLS 800
Geschikt voor bestelnr.	9341.000 9341.050
Afmetingen	Lengte: 695 mm
Geschikt voor	Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid	3 st.
Nettogewicht	5,4 kg

# Funcities

---

Brutogewicht	5,4 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	1,8
Douanetariefnummer	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Product omschrijving	SV PLS geprofileerd railkoper E-Cu, 800 A, D=5 mm, L=695 mm, UL listed

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK