

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3563.000

Vlakke klemmen

Staat: 4-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3563.000 - Vlakke klemmen

Voor het aansluiten van een gelamelleerd railkoper zonder boren.

Functies

| | |
|--|--|
| Bestelnr. | SV 3563.000 |
| Product omschrijving | Voor het aansluiten van een gelamelleerd railkoper zonder boren. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt, gepassiveerd |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H) | 54 x 10 mm |
| Geschikt voor railkoper | 60 x 10 |
| Geschikt voor railkoper | Railkoper E-Cu |
| Leveringseenheid | 3 st. |
| Nettogewicht | 1,35 kg |
| Brutogewicht | 1,569 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Product omschrijving | SV Vlakke klem, tbv railkoper 60x10 mm, flexibar 54x10 mm, plaatstaal verzinkt, gepassiveerd |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK