

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.064

## Printerbehuizingen HD

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.064 - Printerbehuizingen HD

Hygiënisch ontworpen behuizing voor de opstelling van printers of andere PC-componenten in productieomgevingen

## Functies

Bestelnr.	HD 4000.064
Voordelen	Voor een hygiënische en veilige opstelling van printers in de productie Combineerbaar met bedieningsbehuizingen HD voor de opbouw van een volwaardige PC-kast Uittrekbaar en in hoogte verstelbaar legbord voor een snelle toegang tot de printer, bijv. voor het verwisselen van etiketten
Materiaal	Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 Legbord: Plaatstaal, gelakt
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering	Kast rondom gesloten Deur met ingestoken afdichting Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Legbord
Opties	Zonder zijrails Zonder legborden met montageplaat Onderkast HD met stelvoeten
Afmetingen	Breedte: 810 mm Hoogte voorzijde: 863 mm Hoogte achter: 888 mm Diepte: 496 mm
Materiaaldikte kast	1,5 mm
Materiaaldikte deur	2 mm

# Funcities

---

Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	54,2 kg
Brutogewicht	54,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	193,59
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	HD PC kastsysteem, modulair, onderdeel met uittrekbaar legbord, 810x863/888x496 mm BxH1/H2xD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------