

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.082 Zichtvenster HD

Staat: 11-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.082 - Zichtvenster HD

Ter bescherming van schakelaars of displays.

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | HD 4000.082 |
| Product omschrijving | Ter bescherming van schakelaars of displays. |
| Voordelen | Royaal zichtveld Naadloze overgang tussen zichtvenster en frame Opliggende scharnier Met knevelgreep voor het eenvoudig openen zonder sleutel |
| Materiaal | Frame: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 Ruit: Polycarbonaat |
| Levering | Incl. 2 scharnieren Incl. knevelgreep Incl. bevestigingsmateriaal |
| Zichtbare vlakken | Zichtvensterbreedte: 352 mm Zichtvensterhoogte: 185 mm |
| Afmetingen | Breedte: 470 mm Hoogte: 290 mm Diepte: 65 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: Wandkast HD |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
| IK-code | IK08 |
| Inbouwmogelijkheden | Voor aanbouw aan vlakken |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 12 Type 13 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2,84 kg |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Brutogewicht | 2,896 kg |
| Douanetariefnummer | 39252000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Product omschrijving | HD-zichtvenster, met knevelgreep, BxH: 470x290 mm, roestvaststaal, 1.4301 |